



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 27X2
GTIN	4062406223823
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	27 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe