



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 1.1/8-7
GTIN	4062406224196
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø gwintu	28,56 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
liczba zwojów na cal	7
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	1.1/8-7
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A