

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 36X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 36X1,5
GTIN	4062406222512
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

wysokość	18 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
skok	1,5 mm
wielkość gwintu	36 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe