

**Narzynki 6 - kątnie, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M30
GTIN	4062406221911
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	25 mm
rozwartość klucza	60 mm
skok	3,5 mm
wielkość gwintu	30
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g