

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 60X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 60X1,5
GTIN	4062406222857
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	105 mm
wysokość	22 mm
skok	1,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	60 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe