

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 52X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 52X2
GTIN	4062406222789
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
wysokość	22 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	90 mm
wielkość gwintu	52 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe