



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	5
wysokość	36 mm
Ø gwintu	44,45 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
wielkość gwintu	1.3/4-5
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A