

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 9X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 9X0,75
GTIN	4062406223014
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	9 mm
skok	0,75 mm
wielkość gwintu	9 × 0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe