

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 52X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 52X3
GTIN	4062406222796
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

wysokość	22 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
skok	3 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	52 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe