

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 20X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 20X1,25
GTIN	4062406223113
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

skok	1,25 mm
wysokość	14 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
wielkość gwintu	20 × 1,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe