



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 5X0,5
GTIN	4062406223298
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

skok	0,5 mm
wysokość	5 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	5×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe