



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 3,5X0,35
GTIN	4062406223342
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

wysokość	5 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,35 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	3,5 × 0,35
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe