

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 36X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 36X3
GTIN	4062406222536
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	18 mm
skok	3 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
wielkość gwintu	36 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe