

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 12X0,5****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 12X0,5 |
| GTIN             | 4062406222062 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ø zewnętrzna              | 38 mm     |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |
| wysokość                  | 11 mm     |
| skok                      | 0,5 mm    |
| wielkość gwintu           | 12×0,5    |
| Rodzaj gwintu             | MF        |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | prawe     |