

**Narzynki HSS-E, M× skok gwintu: 14X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141055 14X0,75
GTIN	4062406223465
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	38 mm
skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	11 mm
wielkość gwintu	14×0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe