



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 30X1,5
GTIN	4062406223274
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

wysokość	18 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
skok	1,5 mm
wielkość gwintu	30 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe