

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 75X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 75X1,5
GTIN	4062406222956
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	120 mm
wysokość	22 mm
wielkość gwintu	75 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe