



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 18X1,25
GTIN	4062406223649
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	1,25 mm
wysokość	14 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	18 × 1,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe