

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 18X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 18X0,5
GTIN	4062406221263
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	45 mm
wysokość	14 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	18 × 0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe