

**Narzynki HSS-E, M× skok gwintu: 39X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141055 39X3
GTIN	4062406221300
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

skok	3 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
wysokość	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	39 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe