

**Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 25 mm, Ø: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119010 12
GTIN	4014586611471
Klasa artykułu	03G

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

**wiertła rurowe z węglików spiekanych HSS z uchwytem QuickIN.**

**Długość całkowita: 72 mm** dla wszystkich wielkości.

**w dostawie::**

**Bez** kołka centrującego.

**wskazówka:**

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

**Opis techniczny**

Ø nomin.	12 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
pierścień barwny	bez

