

**Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 25 mm, Ø DC: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119010 19
GTIN	4014586612713
Klasa artykułu	03G

**Opis****Wykonanie:**

**wiertła rurowe z węglików spiekanych HSS** z uchwytem QuickIN.

**Długość całkowita: 72 mm** dla wszystkich wielkości.

**Pasuje do:**

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

**w dostawie::**

**Bez** kołka centrującego.

**wskazówka:**

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe. Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	19 mm
Materiał ostrza	HSS
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykrawak

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		