

**Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 25 mm, Ø: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119010 25
GTIN	4014586613635
Klasa artykułu	03G

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

wiertła rurowe z węglików spiekanych HSS z uchwytem QuickIN.

Długość całkowita: 72 mm dla wszystkich wielkości.

w dostawie::

Bez kołka centrującego.

wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Materiał ostrza

 ; HSS

Opis techniczny

Ø nomin.	25 mm
Materiał ostrza ;	HSS
pierścień barwny	bez

