

**Wkrętarki udarowe, Typ: IPWE400R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Klasa artykułu	03M

Opis**Wykonanie:**

Wkrętarka udarowa 1/2 cala o wysokim momencie obrotowym do 400 Nm.

- **Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.**
- **Funkcja obrotu w prawo / w lewo.**
- **Ergonomiczny design z okładziną Softgrip i solidną obudową metalową przekładni.**

Zalety:

Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.

Opis techniczny

liczba uderzeń	1000 - 2600 min ⁻¹
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
maksymalna \varnothing śrub (8,8 – 12,9)	M12 – M20
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 1700 min ⁻¹
maksymalny moment obrotowy	400 Nm
oznaczenie producenta	IPWE400R

pobór mocy	725 W
masa	2,7 kg
maks. wibracje wg EN	15,9 m/s ²
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	kwadrat zewn.
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe
USP2	maks Ø śruby M12–M20, uchwyt narzędziowy z czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
USP1	400 Nm