

**Otwornice, Typ: GST150BCE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS. Otwornica **kabłąkowa**.

- **Duża rezerwa mocy również przy cięciu twardych i grubych belek dzięki silnikowi o mocy 780 W, odpornemu na przeciążenia.**
- **Duża dokładność cięcia.**
- **Szczególnie solidna i odporna na zginanie płyta podstawy umożliwia zastosowanie w najtrudniejszych warunkach.**

w dostawie::

W komplecie 1 brzeszczot piły, pokrywa, płoża ślizgowa, adapter odsysający, dysza ssąca, walizka transportowa.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: GST150BCE

pobór mocy: 780 W

liczba skoków: 500 - 3100 min⁻¹

maks. grubość przecinanej stal węglowej: 10 mm

maks. grubość przecinanego drewna: 150 mm

cięcie pod kątem: tak

Opis techniczny

liczba skoków	500 - 3100 min ⁻¹
---------------	------------------------------

pobór mocy	780 W
oznaczenie producenta	GST150BCE
masa	2,7 kg
maks. wibracje wg EN	7,0 m/s ²
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
maks. grubość przecinanego drewna	150 mm
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system SDS
cechy szczególne	Solidne
skok wahadłowy	4x
cięcie pod kątem	tak
odpowiednie brzeszczoty	588400 – 588551
Opakowanie	Walizka transportowa
konstrukcja	kształt kabłąkowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły