

HOLEX**Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt AD, BT 40 A = 100, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302617 10
GTIN	4062406230340
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 35 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 5

Opis techniczny

Ø zewn. D	35 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	5
Ø mocowania D ₁	10 mm
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe