

**HOLEX****Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt AD, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302667 10
GTIN	4062406230401
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 35 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 5

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	5
Ø zewn. D	35 mm
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe