



## Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy, ID producenta: 7130036



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078100 7130036
GTIN	4014586886640
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nożyce** akumulatorowe do wycinania rowków, do zastosowania przenośnego.

**nożyce do wycinania rowków.**

- **cięcie bez powodowania odkształceń;**
- **otwarta głowica skrawająca, dla lepszej widoczności przy cięciu;**
- **system szybkiej wymiany QuickIN, do szybkiej wymiany noży bez konieczności użycia klucza i bez regulacji.**

#### w dostawie::

Wraz z walizką, **bez** akumulatora i ładowarki.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073832 i dalsze.

Opakowanie: Walizka transportowa

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Fein E 18 V

oznaczenie producenta: ABSS1.6E

Napięcie akumulatorów: 18 V

liczba skoków: 3500 min<sup>-1</sup>

maksymalna grubość stali 400 N/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm

maksymalna grubość stali 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm

min. promień łuku: 90 mm

### Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	typ Fein E 18 V
min. promień łuku	90 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
liczba skoków	3500 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	ABSS1.6E
maksymalna grubość stali 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
ID producenta	7130036
prędkość skrawania	5 - 8 m/min
maksymalna grubość stali 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Szerokość cięcia	5 mm
masa	1,9 kg

## Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Ładowarki akumulatorów typ FE30	073845 FE30
Ładowarki akumulatorów typ FE50	073845 FE50
Akumulatorowy zestaw startowy Oznaczenie producenta 9260430003	073832 9260430003
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073838 FE18