

KÄRCHER**Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVR-L100TC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Klasa artykułu	07D

Opis**Wykonanie:**

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania **chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe)**.

- **Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.**
 - **Możliwość różnorodnego zastosowania i długotrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.**
 - **Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.**
- Odkurzacze przemysłowe z 2 silnikami 2,4 kW i **przechylnym podwoziem** oraz **zbiornikiem 100 l**.

w dostawie::

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napelnienia.

Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524 i nr 078529.

pobór mocy: 2400 W

pojemność zbiornika: 100 l

średnica nominalna przyłącza: 52 mm

długość: 740 mm

szerokość: 620 mm

wysokość: 1180 mm

Opis techniczny

klasa zapylenia - odkurzacza	L
średnica nominalna przyłącza	52 mm
pobór mocy	2400 W
szerokość	620 mm
masa	58 kg
wydajność objętościowa powietrza	118 l/s
podciśnienie	230 mbar
oznaczenie producenta	IVR-L100/24-2Tc
pojemność zbiornika	100 l
poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
wysokość	1180 mm
długość	740 mm
długość przewodu	6 m
liczba turbin	2
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Aksesoria

Kosz na wióry do odkurzaczy przemysłowych pojemność 40 l	078524 40
Asortyment do odsysania wiórów i płynów średnica nominalna przyłącza DN52	078529 DN52
Włóknina do kosza na wióry 40 l pasują do odkurzaczy typu IVR-L100	072806 IVR-L100