

Mitutoyo**Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412623 200
GTIN	4946368693989
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka elektroniczna z układem elektronicznym typu Absolut i dużym, czytelnym wyświetlaczem. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki małemu zużyciu energii możliwa jest ciągła praca przez 15000 h na jednej baterii (wielk. 300: 5000 h). Suwmiarka włącza się automatycznie przy użyciu i wyłącza automatycznie, jeżeli nie jest używana przez ok. 20 min.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

wymiar głębokości	płaskie
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Kalibracja	A1

granica błędu	0,03 mm
norma	DIN 862
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,01 mm
automatyczne wyłączenie	tak
czas pracy	15000 h
długość szczęk	50 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120