

**Mitutoyo****Suwmiarka cyfrowa IP67 z wyjściem do transmisji danych, Zakres pomiarowy: 150 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	412628 150
GTIN	4946368693941
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

Suwmiarka elektroniczna z układem elektronicznym typu Absolut i dużym, czytelnym wyświetlaczem. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki małemu zużyciu energii możliwa jest ciągła praca przez 15000 h na jednej baterii (wielk. 300: 5000 h). Suwmiarka włącza się automatycznie przy użyciu i wyłącza automatycznie, jeżeli nie jest używana przez ok. 20 min.

### w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357

### Wyp. dodatkowe:

Kabel zasilający (przykręcany) nr 497085.

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

## Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wymiar głębokości	płaskie
automatyczne wyłączenie	tak
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	40 mm
z głębokościomierzem	tak
czas pracy	15000 h
Kalibracja	A1
norma	DIN 862
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Nadajnik typ S11E	498966 S11E
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120