

**Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGV10125EK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Klasa artykułu	03M

**Opis****Wykonanie:**

**Kompaktowa szlifierka kątowa MILWAUKEE Ø 125 mm.** Kompaktowa, mocna szlifierka kątowa o dużej głębokości cięcia dzięki płaskiej, metalowej głowicy z przekładnią.

- **Kabel zasilający o dł. 4 m.**
- **Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarcz.**
- **Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej.**
- **Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**

szlifierka kątowa 1000 W / 125 mm, **krótka konstrukcja.** Z zestawem mocującym.

**w dostawie::**

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

**wskazówka:**

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

oznaczenie producenta: AGV10125EK

pobór mocy: 1000 W

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 33 mm

masa: 2,2 kg

**Opis techniczny**

ID producenta	AGV10125EK
maks. Ø tarczy	125 mm

maks. wibracje wg EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
masa	2,2 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
pobór mocy	1000 W
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	AGV10125EK
cechy szczególne	krótka konstrukcja
maks. głębokość cięcia	33 mm

## Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT