

**Szlifierka kąтова GWS, Typ: 24-180LVI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Klasa artykułu	03C

**Opis****Wykonanie:****Mocna szlifierka kąтова 180 mm:**

- Mocny silnik 2400 W z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki antywibracyjnemu uchwytowi głównemu i dodatkowemu, funkcji KickBack Stop zabezpieczającej przed odrzutem oraz zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.
- Obracany uchwyt kabłąkowy zapewnia optymalne szlifowanie i cięcie.

**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.

**Opis techniczny**

Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	180 mm
maks. wibracje wg EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
masa	5,4 kg
oznaczenie producenta	GWS 24-180 LVI
maks. głębokość cięcia	54 mm
Kickbackstop	tak

cechy szczególne	Obrotowy uchwyt kabłąkowy
pobór mocy	2400 W
Układ łagodnego rozruchu	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe