

NOVUS**Zszywacz ręczny, Oznaczenie producenta: J29****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078407 J29
GTIN	4009729058015
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Łatwy w użyciu, ergonomiczny zszywacz do precyzyjnego wbijania klamer z drutu cienkiego albo płaskiego oraz gwoździ.

trwały zszywacz profesjonalny w solidnym korpusie z ciśnieniowego odlewu cynkowego, o małym odrzucie. Funkcja dotłaczania zapewnia osadzenie wszystkich elementów szepnych równo z powierzchnią.

- **System dolnego ładowania zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zszywek.**
- **Ogranicznik odległości do równoległego osadzania rzędów zszywek.**
- **Regulacja siły zszywania.**
- **Opatentowane zwolnienie blokady bezpieczeństwa.**
- **Łatwy dostęp również w ograniczonych przestrzeniach.**
- **Wziernik umożliwiający kontrolę zapasu zszywek.**

Opis techniczny

masa	1 kg
oznaczenie producenta	J-29

maksymalna głębokość osadzania	16 mm
odpowiedni typ zszywek	E, A, D, H, G
Rodzaj produktu	Zszywacz

Akcesoria

Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078418 10
Zestaw gwoździ 1000 lub 2600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078419 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078418 6
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078420 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078417 8
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078420 6
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078417 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078417 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078418 8
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078417 6
Zestaw gwoździ 1000 lub 2600-elem. maksymalna głębokość osadzania 16 mm	078419 16
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078418 14
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078420 10
	078420 8

Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem.
maksymalna głębokość osadzania 8 mm
