



## Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe, oznaczenie producenta: M18JSRDAB



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym;

- **Dwa głośniki z membranami biernymi zapewniają głośny, czysty dźwięk z głębokimi tonami basowymi.**
- **Tuner cyfrowy z 10 miejscami w pamięci.**
- **Mocna konstrukcja chroni radioodbiornik przed bryzgami wody i kurzem na placu budowy.**
- **Schowek do bezpiecznego przechowywania odtwarzacza MP3.**
- **Przyłącze USB do ładowania urządzeń mobilnych.**
- **Wejście AUX do podłączania zewnętrznych odtwarzaczy Audio.**
- **Zegar cyfrowy LC z bateriami.**
- **Zasilanie akumulatorem Milwaukee 18 V albo napięciem przemiennym 220-240 V.**

System audio o dużej mocy z radiem cyfrowym DAB+ i z tunerem FM.

#### w dostawie::

Przewód zasilający, 2 baterie buforowe, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.  
stopień ochrony IP: IP 54

złącze: Złącze USB

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Napięcie akumulatorów: 18 V

długość: 400 mm  
szerokość: 200 mm  
wysokość: 200 mm  
masa: 5 kg

## Opis techniczny

szerokość	200 mm
masa	5 kg
oznaczenie producenta	M18JSRDAB
długość	400 mm
złącze	Złącze USB
Napięcie akumulatorów	18 V
wysokość	200 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
stopień ochrony IP	IP 54

## Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów ID producenta M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów ID producenta M1218FC	073840 M1218FC