



Przemysłowe latarki czołowe LED, oznaczenie producenta: ISEO3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości silne diody LED - **przemysł** Latarki czołowe do zastosowania profesjonalnego.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**

bardzo lekka i łatwa w obsłudze latarka czołowa z 3 trybami oświetlenia i dodatkową, **czerwoną diodą LED z funkcją migania**, niepowodującą oślnienia. Ochrona przed silną strugą wody IP X6.
wskazówka:

Na produkty z „serii i” producent udziela 24-miesięcznej gwarancji tylko w przypadku rejestracji online. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> tutaj opisany jest przebieg rejestracji online.

stopień ochrony IP: IP X6

stopień ochrony IP: IP X6

strumień światła, stopień 1: 100 lm

strumień światła, stopień 2: 15 lm

czas świecenia na stopniu 1: 10 h

czas świecenia na stopniu 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): tak

Opis techniczny

typ baterii	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	tak
masa	105 g

Smart Light Technology (SLT)	tak
torba na pasek w zakresie dostawy	tak
strumień światła, stopień 2	15 lm
strumień światła, stopień 1	100 lm
oznaczenie producenta	ISEO3
liczba baterii	3
czas świecenia na stopniu 1	10 h
czas świecenia na stopniu 2	40 h
Ø główki	28 mm
turning focus	tak
Rapid Focus	tak
stopień ochrony IP	IP X6
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR3