



Przemysłowe latarki czołowe LED, oznaczenie producenta: IH6R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081477 IH6R
GTIN	4029113561037
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości silne diody LED - **przemysł** Latarki czołowe do zastosowania profesjonalnego.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**

Z możliwością ładowania. Akumulator litowo-jonowy i ładowarka USB.

Czołówka LED odznaczająca się dużym komfortem noszenia i optymalnym rozkładem masy.

Ściemniana bezstopniowo.

wskazówka:

Na produkty z „serii i” producent udziela 24-miesięcznej gwarancji tylko w przypadku rejestracji online. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> tutaj opisany jest przebieg rejestracji online.

stopień ochrony IP: IP X4

stopień ochrony IP: IP X4

strumień światła, stopień 1: 200 lm

strumień światła, stopień 2: 5 lm

czas świecenia na stopniu 1: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): tak

Opis techniczny

masa	132 g
liczba baterii	3

torba na pasek w zakresie dostawy	tak
strumień światła, stopień 1	200 lm
strumień światła, stopień 2	5 lm
Advanced Focus System (AFS)	tak
oznaczenie producenta	IH6R
czas świecenia na stopniu 1	2 h
czas świecenia na stopniu 2	40 h
Ø główki	28 mm
stopień ochrony IP	IP X4