



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 22-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	638168 6
GTIN	4062406230845
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.** Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M20 oraz do świec zapłonowych.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 15 szt. nr 642220 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. podobne do nr 642450 rozm. 16; 20,8

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641320

przedłużki: 2 szt. nr 641020, wielk. 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620

grzechotka: 1 szt. nr 640190

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 62 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-30 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
--	---------

liczba części	22
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-30 mm
rozwartości kluczy	metryczny
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	407 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

---

## Akcesoria

Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 638168	630324 638168
Pudełka systemowe Typ 4	630323 4