

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmax.} = 4 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEMT 1305 AGSR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	90 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		