



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 11xD, System / ø chwytu: DM/40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G1/2 cala.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/2 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L_{ges} : 528 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 196 mm

zalecany odcinek mocowania: 160 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 2

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	528 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	196 mm
zalecany odcinek mocowania	160 mm
System	DM
Zestaw śrub montażowych	269026 2
Wewnętrzna głębokość toczenia do	11xD
Drgania	stłumione

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 2	269026 2
--------------------------------------	----------