



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 8xD, System / ø chwytu: QC/20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G1/4 cala.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 200 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 84 mm

zalecany odcinek mocowania: 80 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 1

Opis techniczny

zalecany odcinek mocowania	80 mm
System	QC
długość całkowita L_{ges}	200 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	84 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 1
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Drgania	stłumione

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------