



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 8xD, System / ø chwytu: DM/60



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 264930 DM/60 |
| GTIN | 4062406231354 |
| Klasa artykułu | 29E |

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G3/4 cala.

w dostawie::

Adapter redukujący z G3/4 cala na G1/4 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L_{ges} : 628 mm

przesunięcie osi korpusu H: 10 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 230 mm

zalecany odcinek mocowania: 240 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 2

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|----------|
| zalecany odcinek mocowania | 240 mm |
| przesunięcie osi korpusu H | 10 mm |
| System | DM |
| niepodlegający mocowaniu obszar S | 230 mm |
| długość całkowita L_{ges} | 628 mm |
| Zestaw śrub montażowych | 269026 2 |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D |
| Drgania | stłumione |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |

Akcesoria

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 2 | 269026 2 |
|--------------------------------------|----------|