

Garant**Głowice do wytaczaków, lewe,, System / wielkość płyty: GL/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264866 / 4870.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy wymiennych systemu GL ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu GL.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: GL

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni

długość całkowita L	15,4 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCL
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
System	GL
śruba mocująca płytki obracane	269028 38
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruby mocujące Typ 38	269028 38
-----------------------	-----------