


HOLEX®**Narzynki 6g, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140330 M3
GTIN	4062406233167
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,5 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	M3
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	5 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-12	145117 M3-12
Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20	145117 M3-20
Zestaw narzynek HSS do gwintów metrycznych M3-12	142725 M3-12