

**HOLEX®****Narzynki 6g, M: M6****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140330 M6     |
| GTIN             | 4062406233198 |
| Klasa artykułu   | 12K           |

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| wielkość gwintu  | M6        |
| skok             | 1 mm      |
| wysokość         | 7 mm      |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| Ø zewnętrzna     | 20 mm     |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rodzaj gwintu             | M         |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | prawo     |
| Rodzaj produktu           | Narzynki  |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-12 | 145117 M3-12 |
| Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20 | 145117 M3-20 |
| Zestaw narzynek HSS do gwintów metrycznych M3-12  | 142725 M3-12 |