

HOLEX®**Narzynki HSS, MF: 10X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 10X1
GTIN	4062406233471
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm
wielkość gwintu	M10×1
Ø zewnętrzna	30 mm
wysokość	11 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki