

HOLEX®**Narzynki HSS, MF: 24X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 24X1,5
GTIN	4062406233556
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	16 mm
wielkość gwintu	M24x1,5
Ø zewnętrzna	55 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki