

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 16X1,5
GTIN	4062406233778
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
wielkość gwintu	M16×1,5
wysokość	14 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki