

HOLEX®**Narzynki HSS, MF: 12X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 12X1
GTIN	4062406233488
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wysokość	10 mm
wielkość gwintu	M12×1
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki