

**HOLEX®****Narzynki HSS, MF: 8X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 8X1
GTIN	4062406233464
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

skok	1 mm
wysokość	9 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	25 mm
wielkość gwintu	M8x1

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki